


Face avant à profil U pour module enfichable à poignée trapézoïdale statique



Face avant en U. Permet le montage d'une poignée trapézoïdale statique en plastique ou profilé aluminium. La face avant peut être blindée à l'aide d'un joint textile.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Profilé aluminium, face vue anodisée, face d'appui conductrice, pion de centrage serti, acier inoxydable

Face avant, en U, avec possibilité de blindage

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant
Type:	Face avant pour poignée (PIU)
Blindage électromagnétique:	Non (réalisable a posteriori)

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Type de joint CEM
30849-086	3U	3HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Textile
30849-087	3U	4HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Textile
30849-088	3U	5HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Textile
30849-097	6U	3HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Textile
30849-089	3U	6HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Textile
30849-091	3U	8HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Textile
30849-090	3U	7HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Textile
30849-098	6U	4HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Textile
30849-092	3U	10HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Textile
30849-093	3U	12HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Textile
30849-099	6U	5HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Textile
30849-100	6U	6HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Textile
30849-101	6U	7HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Textile
30849-102	6U	8HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Textile

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Type de joint CEM
30849-103	6U	10HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Textile
30849-104	6U	12HP	1	Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium	À visser à l'avant	Textile

Table 2/3

Référence catalogue	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Profondeur	Hauteur
30849-086	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-087	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-088	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-097	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-089	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-091	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-090	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-098	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-092	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-093	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-099	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-100	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-101	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-102	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	2.5mm	261.8mm

Référence catalogue	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Profondeur	Hauteur
30849-103	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-104	Anodisé	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101	2.5mm	261.8mm

Table 3/3

Référence catalogue	Largeur	Expédition rapide
30849-086	14.9mm	No
30849-087	20mm	No
30849-088	25mm	No
30849-097	14.9mm	No
30849-089	30.1mm	No
30849-091	40.3mm	No
30849-090	35.2mm	No
30849-098	20mm	No
30849-092	50.5mm	No
30849-093	60.6mm	No
30849-099	25mm	No
30849-100	30.1mm	No
30849-101	35.2mm	No
30849-102	40.3mm	No
30849-103	50.5mm	No

Référence catalogue	Largeur	Expédition rapide
30849-104	60.6mm	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément le joint du profil CEM.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE