


PropacPRO| Coffret portable, Sans blindage



Le coffret PropacPRO nVent SCHROFF offre une protection électronique pour les équipements 19 et personnalisés. Les cadres moulés en aluminium et les flancs garantissent une solution robuste. De plus, ce coffret est préparé pour recevoir une poignée rabattable de transport qui fait partie de la vaste gamme d'accessoires.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Coffret de table pour équipements personnalisés

Préparé avec trous pour l'installation d'une poignée béquille

Blindage CEM réalisable a posteriori

Fentes d'aération dans le capot inférieur

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Préparé pour la mise à la masse

Conforme DIN EN 62368-1

SPÉCIFICATIONS

Type de produit:	Coffret
Type:	Coffret pour composants électroniques personnalisés
Famille de produits:	PropacPRO

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
---------------------	-----------------	-----------------	------------	--------------------	---------------	---------------

14577-123	3U	42HP	326mm	1	130mm	219mm
14577-125	3U	42HP	386mm	1	130mm	219mm
14577-143	3U	63HP	326mm	1	130mm	326mm
14577-145	3U	63HP	386mm	1	130mm	326mm
14577-163	3U	84HP	326mm	1	130mm	432mm
14577-165	3U	84HP	386mm	1	130mm	432mm
14577-223	4U	42HP	326mm	1	174mm	219mm
14577-243	4U	63HP	326mm	1	174mm	326mm
14577-245	4U	63HP	386mm	1	174mm	326mm
14577-265	4U	84HP	386mm	1	174mm	432mm

Table 2/3

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
14577-123	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm
14577-125	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm
14577-143	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm
14577-145	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm
14577-163	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
14577-165	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm
14577-223	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	200mm
14577-243	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	200mm
14577-245	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	200mm
14577-265	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	200mm

Table 3/3

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Charge statique	Largeur	Expédition rapide
14577-123	Aluminium	IP20	25kg	257mm	No
14577-125	Aluminium	IP20	25kg	257mm	No
14577-143	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	No
14577-145	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	No
14577-163	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	No
14577-165	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	No
14577-223	Aluminium	IP20	25kg	257mm	No
14577-243	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	No
14577-245	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	No
14577-265	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander la poignée de transport rabattable séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE