

# Maxpower|Alimentation enfichable 19", AC/DC, 100 W, Double



Alimentations électriques 19" enfichables avec connecteur H15 pour les applications sans ventilateur. Avec large plage d'entrée AC et deux tensions de sortie.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Large plage de tension d'entrée 90 ... 254 VAC et 100 ... 360 VDC avec correction de facteur de puissance (PFC) active

2 tensions de sortie

Excellent rapport de puissance / volume

Efficacité jusqu'à 80 %

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

| Référence catalogue | Type             | Tension d'entrée CA | Puissance | Nombre de tensions de sortie | Tension 1 | Intensité 1 |
|---------------------|------------------|---------------------|-----------|------------------------------|-----------|-------------|
| 13100-116           | Mode commuté 19" | 90 – 264V           | 102W      | 2                            | 15V       | 3.4A        |
| 13100-115           | Mode commuté 19" | 90 – 264V           | 101W      | 2                            | 12V       | 4.2A        |

| Référence catalogue | Type             | Tension d'entrée CA | Puissance | Nombre de tensions de sortie | Tension 1 | Intensité 1 |
|---------------------|------------------|---------------------|-----------|------------------------------|-----------|-------------|
| 13100-114           | Mode commuté 19" | 90 – 264V           | 93W       | 2                            | 5V        | 9A          |
| 13100-112           | Mode commuté 19" | 90 – 264V           | 93W       | 2                            | 5V        | 9A          |

Table 2/3

| Référence catalogue | Tension 2 | Intensité 2 | Hauteur du rack | Largeur du rack | Profondeur | Quantité par colis |
|---------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------|
| 13100-116           | 15V       | 3.4A        | 3U              | 8HP             | 171.93mm   | 1                  |
| 13100-115           | 12V       | 4.2A        | 3U              | 8HP             | 171.93mm   | 1                  |
| 13100-114           | 24V       | 2A          | 3U              | 8HP             | 171.93mm   | 1                  |
| 13100-112           | 12V       | 4A          | 3U              | 8HP             | 171.93mm   | 1                  |

Table 3/3

| Référence catalogue | Certifications | Expédition rapide |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 13100-116           | RoHS, CE, UR   | No                |
| 13100-115           | CE, UR, RoHS   | No                |
| 13100-114           | RoHS, CE, UR   | No                |
| 13100-112           | CE, CSA, RoHS  | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément la face avant.

Données de sortie à la tension secteur > 190 VAC, Ta = 0 ... 50 °C.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.