

Glissière télescopique universel, 2 U

Glissière télescopique universelle avec extension > 100 % et jusqu'à 61 kg de capacité de charge.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Largeur de glissière k = 16 mm, largeur max. des étagères/tiroirs w = 417 mm

Montage latéral sur montants 19" (le plan 19" reste libre pour la fixation d'étagères/tiroirs)

Butée de fin de course

Longueur de course > 100 %

Charge statique admissible par paire 46 - 61 kg

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Acier
Type de produit:	Glissière télescopique
Finition:	Zingué

Table 1/1

Référence catalogue	Longueur	Quantité par colis	Charge statique	Type	Expédition rapide
20110-100	305mm	2	61kg	Universel	No

Référence catalogue	Longueur	Quantité par colis	Charge statique	Type	Expédition rapide
20110-101	356mm	2	60kg	Universel	No
20110-102	406mm	2	58kg	Universel	No
20110-105	559mm	2	52kg	Universel	No
20110-103	457mm	2	57kg	Universel	No
20110-104	508mm	2	55kg	Universel	No
20110-106	610mm	2	50kg	Universel	No
20110-107	660mm	2	48kg	Universel	No
20110-108	711mm	2	46kg	Universel	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour monter sur un plan 19", veuillez commander le kit de montage séparément. Les glissières télescopiques universelles peuvent également être montées sans composants supplémentaires dans des applications non standard, et donc autres que des armoires 19".

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE