


Varistar| Bandeau de cadre pivotant 19"



Le cadre pivotant Varistar offre une utilisation optimale de l'espace à l'intérieur du rack. Les cadres pivotants sont dotés de poignées.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Avec une poignée et découpes pour anneaux guide-câbles

Pour fermer l'espace entre le cadre pivotant et le bâti dans des baies de largeur 800 mm

Angle de pivotement max. : 120° ou 160°

Pour un cadre pivotant de charge admissible 150 kg, il est recommandé d'utiliser un arrêt de cadre pour des raisons de sécurité

Serrure n° 333

Clé de rechange pour cylindre de sûreté DIN

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type	Matériau	Matériau du bâti	Couleur	Code couleur	Hauteur du rack
21130-433	Pivotant	Acier	Acier	Gris foncé	RAL 7021	29U
21130-437	Pivotant	Acier	Acier	Gris foncé	RAL 7021	47U
21130-435	Pivotant	Acier	Acier	Gris foncé	RAL 7021	38U
21130-447	Pivotant	Acier	Acier	Gris foncé	RAL 7021	47U
21130-443	Pivotant	Acier	Acier	Gris foncé	RAL 7021	29U
21130-445	Pivotant	Acier	Acier	Gris foncé	RAL 7021	38U

Table 2/2

Référence catalogue	Largeur	Compatible avec	Finition	Quantité par colis	Expédition rapide
21130-433	800mm	Varistar CP	Revêtement poudré	1	No
21130-437	800mm	Varistar CP	Revêtement poudré	1	No
21130-435	800mm	Varistar CP	Revêtement poudré	1	No
21130-447	800mm	Varistar CP	Revêtement poudré	2	No
21130-443	800mm	Varistar CP	Revêtement poudré	2	No
21130-445	800mm	Varistar CP	Revêtement poudré	2	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE