

Varistar CP| Tôle plancher passe-câbles

Tôle plancher Varistar CP avec passe-câbles arrière, unie pour applications IP 55 ou CEM.



FONCTIONS

Montage par l'extérieur

Découpe à l'arrière

profondeur 60 mm

Passe-câbles avec joint IP 55/ CEM

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Base baie/bâti

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Indice de protection	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-642	600mm	600mm		1		
21630-643	600mm	800mm		1		
21630-648	800mm	600mm		1		
21630-649	800mm	800mm		1		
21630-644	600mm	900mm		1		

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Indice de protection	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-645	600mm	1000mm		1		
21630-650	800mm	900mm		1		
21630-651	800mm	1000mm		1		
21630-646	600mm	1100mm		1		
21630-647	600mm	1200mm		1		
21630-652	800mm	1100mm		1		
21630-653	800mm	1200mm		1		
21630-698	600mm	300mm		1	Gris foncé	RAL 7021
21630-699	600mm	600mm		1	Gris foncé	RAL 7021
21630-700	600mm	800mm		1	Gris foncé	RAL 7021
21630-701	600mm	900mm		1	Gris foncé	RAL 7021
21630-702	600mm	1000mm		1	Gris foncé	RAL 7021
21630-703	600mm	1100mm		1	Gris foncé	RAL 7021
21630-704	600mm	1200mm		1	Gris foncé	RAL 7021
21630-705	800mm	600mm		1	Gris foncé	RAL 7021
21630-706	800mm	800mm		1	Gris foncé	RAL 7021
21630-707	800mm	900mm		1	Gris foncé	RAL 7021
21630-708	800mm	1000mm		1	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Indice de protection	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-709	800mm	1100mm		1	Gris foncé	RAL 7021
21630-710	800mm	1200mm		1	Gris foncé	RAL 7021
21630-826	600mm	600mm	IP20	1		
21630-827	600mm	800mm	IP20	1		
21630-828	600mm	900mm	IP20	1		
21630-829	600mm	1000mm	IP20	1		
21630-830	600mm	1100mm	IP20	1		
21630-831	600mm	1200mm	IP20	1		
21630-832	800mm	600mm	IP20	1		
21630-833	800mm	800mm	IP20	1		
21630-834	800mm	900mm	IP20	1		
21630-835	800mm	1000mm		1		
21630-836	800mm	1100mm	IP20	1		
21630-837	800mm	1200mm	IP20	1		

Table 2/2

Référence catalogue	Conformité	Finition	Compatible avec	Expédition rapide
21630-642		Galvanisé à chaud		No
21630-643		Galvanisé à chaud		No
21630-648		Galvanisé à chaud		No

Référence catalogue	Conformité	Finition	Compatible avec	Expédition rapide
21630-649		Galvanisé à chaud		No
21630-644		Galvanisé à chaud		No
21630-645		Galvanisé à chaud		No
21630-650		Galvanisé à chaud		No
21630-651		Galvanisé à chaud		No
21630-646		Galvanisé à chaud		No
21630-647		Galvanisé à chaud		No
21630-652		Galvanisé à chaud		No
21630-653		Galvanisé à chaud		No
21630-698				No
21630-699				No
21630-700				No
21630-701				No
21630-702				No
21630-703				No
21630-704				No
21630-705				No
21630-706				No

Référence catalogue	Conformité	Finition	Compatible avec	Expédition rapide
21630-707				No
21630-708				No
21630-709				No
21630-710				No
21630-826	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Galvanisé à chaud	Varistar CP	No
21630-827	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Galvanisé à chaud	Varistar CP	No
21630-828	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Galvanisé à chaud	Varistar CP	No
21630-829	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Galvanisé à chaud	Varistar CP	No
21630-830	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Galvanisé à chaud	Varistar CP	No
21630-831	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Galvanisé à chaud	Varistar CP	No
21630-832	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Galvanisé à chaud	Varistar CP	No
21630-833	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Galvanisé à chaud	Varistar CP	No
21630-834	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Galvanisé à chaud	Varistar CP	No
21630-835	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Galvanisé à chaud	Varistar CP	No
21630-836	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Galvanisé à chaud	Varistar CP	No
21630-837	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Galvanisé à chaud	Varistar CP	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Tôle plancher Varistar CP avec passe-câbles arrière, unie pour applications IP 55 ou CEM.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE