


Varistar CP| Bâti mobile



Bâti en acier soudé Varistar pour les exigences de charge statique. Pour 19, ETSI, ou l'intégration de plaque de montage. Pour les applications mobiles.

FONCTIONS

Soudé, surface poudrée, gris foncé, RAL 7021

SPÉCIFICATIONS

Charge dynamique:	1000kg
Charge statique:	1600kg
Type de produit:	Cadre baie/bâti
Matériau:	Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
20630-252	52U	2450mm	600mm	1100mm	1	Gris foncé
20630-255	52U	2450mm	800mm	1100mm	1	Gris foncé
20630-231	42U	2000mm	600mm	1100mm	1	Gris foncé
20630-232	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	Gris foncé
20630-237	42U	2000mm	800mm	1100mm	1	Gris foncé
20630-238	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
20630-243	47U	2200mm	600mm	1100mm	1	Gris foncé
20630-244	47U	2200mm	600mm	1200mm	1	Gris foncé
20630-249	47U	2200mm	800mm	1100mm	1	Gris foncé
20630-250	47U	2200mm	800mm	1200mm	1	Gris foncé
20630-193	24U	1200mm	600mm	600mm	1	Gris foncé
20630-194	24U	1200mm	600mm	800mm	1	Gris foncé
20630-199	24U	1200mm	800mm	600mm	1	Gris foncé
20630-200	24U	1200mm	800mm	800mm	1	Gris foncé
20630-203	29U	1400mm	600mm	600mm	1	Gris foncé
20630-204	29U	1400mm	600mm	800mm	1	Gris foncé
20630-207	29U	1400mm	800mm	600mm	1	Gris foncé
20630-208	29U	1400mm	800mm	800mm	1	Gris foncé
20630-211	33U	1600mm	600mm	600mm	1	Gris foncé
20630-212	33U	1600mm	600mm	800mm	1	Gris foncé
20630-215	33U	1600mm	800mm	600mm	1	Gris foncé
20630-216	33U	1600mm	800mm	800mm	1	Gris foncé
20630-219	38U	1800mm	600mm	600mm	1	Gris foncé
20630-220	38U	1800mm	600mm	800mm	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
20630-223	38U	1800mm	800mm	600mm	1	Gris foncé
20630-224	38U	1800mm	800mm	800mm	1	Gris foncé
20630-227	42U	2000mm	600mm	600mm	1	Gris foncé
20630-228	42U	2000mm	600mm	800mm	1	Gris foncé
20630-229	42U	2000mm	600mm	900mm	1	Gris foncé
20630-230	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-233	42U	2000mm	800mm	600mm	1	Gris foncé
20630-234	42U	2000mm	800mm	800mm	1	Gris foncé
20630-235	42U	2000mm	800mm	900mm	1	Gris foncé
20630-236	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-239	47U	2200mm	600mm	600mm	1	Gris foncé
20630-240	47U	2200mm	600mm	800mm	1	Gris foncé
20630-241	47U	2200mm	600mm	900mm	1	Gris foncé
20630-242	47U	2200mm	600mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-245	47U	2200mm	800mm	600mm	1	Gris foncé
20630-246	47U	2200mm	800mm	800mm	1	Gris foncé
20630-247	47U	2200mm	800mm	900mm	1	Gris foncé
20630-248	47U	2200mm	800mm	1000mm	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
20630-195	24U	1200mm	600mm	900mm	1	Gris foncé
20630-196	24U	1200mm	600mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-201	24U	1200mm	800mm	900mm	1	Gris foncé
20630-202	24U	1200mm	800mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-205	29U	1400mm	600mm	900mm	1	Gris foncé
20630-206	29U	1400mm	600mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-209	29U	1400mm	800mm	900mm	1	Gris foncé
20630-210	29U	1400mm	800mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-213	33U	1600mm	600mm	900mm	1	Gris foncé
20630-214	33U	1600mm	600mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-217	33U	1600mm	800mm	900mm	1	Gris foncé
20630-218	33U	1600mm	800mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-221	38U	1800mm	600mm	900mm	1	Gris foncé
20630-222	38U	1800mm	600mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-225	38U	1800mm	800mm	900mm	1	Gris foncé
20630-226	38U	1800mm	800mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-251	52U	2450mm	600mm	1000mm	1	Gris foncé
20630-254	52U	2450mm	800mm	1000mm	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
20630-253	52U	2450mm	600mm	1200mm	1	Gris foncé
20630-256	52U	2450mm	800mm	1200mm	1	Gris foncé

Table 2/2						
Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Matériau du bâti	Type	Compatible avec	Expédition rapide
20630-252	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-255	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-231	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-232	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-237	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-238	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-243	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-244	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-249	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-250	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-193	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-194	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-199	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-200	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Matériau du bâti	Type	Compatible avec	Expédition rapide
20630-203	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-204	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-207	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-208	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-211	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-212	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-215	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-216	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-219	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-220	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-223	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-224	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-227	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-228	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-229	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-230	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-233	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-234	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Matériau du bâti	Type	Compatible avec	Expédition rapide
20630-235	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-236	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-239	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-240	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-241	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-242	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-245	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-246	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-247	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-248	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-195	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-196	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-201	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-202	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-205	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-206	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-209	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-210	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Matériau du bâti	Type	Compatible avec	Expédition rapide
20630-213	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-214	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-217	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-218	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-221	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-222	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-225	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-226	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-251	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-254	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-253	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No
20630-256	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Mobile	Varistar CP	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE