


Varistar CP| Tôle plancher, CEM, Monobloc, Sismique, avec entrée de câbles

Tôle plancher Varistar CP avec passe-câbles arrière, unie pour applications IP 55 ou CEM.



FONCTIONS

Montage par l'extérieur

Découpe à l'arrière

profondeur 60 mm

Passe-câbles avec joint IP 55/ CEM

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Base baie/bâti
Finition: Galvanisé à chaud
Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Conformité	Type	Compatible avec
20630-317	600mm	600mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3	Plaque de base, passage de câblage	Varistar CP
20630-318	600mm	800mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3	Plaque de base, passage de câblage	Varistar CP
20630-319	600mm	1000mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3	Plaque de base, passage de câblage	Varistar CP

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Conformité	Type	Compatible avec
20630-320	600mm	1200mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3	Plaque de base, passage de câblage	Varistar CP
20630-321	600mm	600mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3	Plaque de base, passage de câblage	Varistar CP
20630-322	800mm	800mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3	Plaque de base, passage de câblage	Varistar CP
20630-323	1000mm	1000mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3	Plaque de base, passage de câblage	Varistar CP
20630-324	800mm	1200mm	1	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 61587-3	Plaque de base, passage de câblage	Varistar CP

Table 2/2

Référence catalogue	Expédition rapide
20630-317	No
20630-318	No
20630-319	No
20630-320	No
20630-321	No
20630-322	No
20630-323	No
20630-324	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Tôle plancher Varistar CP avec passe-câbles arrière, unie pour applications IP 55 ou CEM.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE