

Varistar CP| Flancs à loquets et serrures

Flancs Varistar avec loquet coulissant sans kit de mise à la masse.



FONCTIONS

Acier, 1 mm

Flancs sans kit de mise à la masse

Kit de verrouillage de sécurité inclus

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Panneau baie/bâti

Indice de protection: IP20

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-285	24U	1200mm	600mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-286	24U	1200mm	800mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-289	29U	1400mm	600mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-290	29U	1400mm	800mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-293	33U	1600mm	600mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-294	33U	1600mm	800mm	2	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-297	38U	1800mm	600mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-298	38U	1800mm	800mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-302	42U	2000mm	600mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-303	42U	2000mm	800mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-304	42U	2000mm	900mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-064	42U	2000mm	1000mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-306	47U	2200mm	600mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-307	47U	2200mm	800mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-308	47U	2200mm	900mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-070	47U	2200mm	1000mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-287	24U	1200mm	900mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-288	24U	1200mm	1000mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-291	29U	1400mm	900mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-292	29U	1400mm	1000mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-295	33U	1600mm	900mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-296	33U	1600mm	1000mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-299	38U	1800mm	900mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-300	38U	1800mm	1000mm	2	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-065	42U	2000mm	1100mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-066	42U	2000mm	1200mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-071	47U	2200mm	1100mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-072	47U	2200mm	1200mm	2	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Matériau	Type	Expédition rapide
21630-285	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-286	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-289	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-290	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-293	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-294	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-297	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-298	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-302	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-303	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-304	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-064	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-306	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No

Référence catalogue	Finition	Matériau	Type	Expédition rapide
21630-307	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-308	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-070	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-287	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-288	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-291	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-292	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-295	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-296	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-299	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-300	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-065	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-066	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-071	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-072	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE