

Attache de poutre pour conduit BC-M



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Installation facile sur les ailes de poutre

Élimine la déformation du conduit que pourrait causer le déport

L'attache de conduit pivote à 360 degrés

SPÉCIFICATIONS

Finition: nVent CADDY Armour


Matériau: Ressort acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	Couple de serrage (TQ)	Charge statique	Certifications
EBC6M	172580	14 - 18 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	
EBC812M	160200	18 - 30 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC16M	172590	23.4 - 35 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	Couple de serrage (TQ)	Chargestatique	Certifications
EBC20M	172600	35 - 42 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC24M	172610	42 - 50 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC32M	172620	50 - 60 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

