

Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur acier



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le connecteur orientable accepte les tiges filetées M10 ou M12

Se fixe à des éléments en acier à l'aide de vis autoperceuses/autotaraudeuses

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille du piquet (RS)	Épaisseur de bride (FT)	Hauteur (H)
CSBRS1MEG	402239	Acier	Électro-galvanisé	10, 12	2.7 - 12.7 mm	28.2 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Largeur (W)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)
CSBRS1MEG	402239	40.4mm	26.9 mm	2.7 mm	32mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les fixations pour structure de canalisation secondaire ne servent qu'à leur maintien et ne sont pas conçues pour l'accrochage des canalisations de gicleurs.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands: +31 800-0200135
France: +33 800 901 793

Europe

Germany: 800 1890272
Other Countries: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19
Sydney: +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

