

nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les rebords relevés sur le collier évitent que l'isolant se détache pendant l'installation

Une rondelle en plastique évite que les vis ne tombent pendant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

L'écrou de montage peut être fixé sur la tige fileté M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel

La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l'inventaire

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

SPÉCIFICATIONS

Couleur:	Noir
Finition:	Électropoli
Température:	-50 to 110 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)
MFD015S6	586301	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	11 - 15 mm	8	M8, M10	20 mm
MFD019S6	586302	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm
MFD025S6	586303	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	19 - 25 mm	15	M8, M10	20 mm
MFD031S6	586304	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	25 - 31 mm	20	M8, M10	20 mm
MFD037S6	586305	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	31 - 37 mm	25	M8, M10	20 mm
MFD044S6	586306	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	37 - 44 mm	32	M8, M10	20 mm
MFD050S6	586307	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	44 - 50 mm	40	M8, M10	20 mm
MFD058S6	586308	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	50 - 58 mm		M8, M10	20 mm
MFD068S6	586309	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	58 - 68 mm	50	M8, M10	20 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)
MFD078S6	586310	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	68 - 78 mm	65	M8, M10	23 mm
MFD088S6	586311	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	78 - 88 mm		M8, M10	23 mm
MFD098S6	586312	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	88 - 98 mm	80	M8, M10	23 mm
MFD108S6	586313	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	98 - 108 mm	90	M8, M10	23 mm
MFD118S6	586314	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	108 - 118 mm	100	M8, M10	23 mm
MFD128S6	586315	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	118 - 128 mm		M8, M10	23 mm
MFD138S6	586316	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	128 - 138 mm		M8, M10	23 mm
MFD148S6	586317	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	138 - 148 mm	125	M8, M10	25 mm
MFD160S6	586318	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	150 - 160 mm		M8, M10	25 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)
MFD170S6	586319	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	160 - 170 mm		M8, M10	25 mm
MFD200S6	586320	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	190 - 200 mm		M8, M10	27 mm
MFD215S6	586321	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	205 - 215 mm		M8, M10	27 mm
MFD225S6	586322	EPDM-SBR Rubber, Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	215 - 225 mm	200	M8, M10	27 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique	Certifications
MFD015S6	586301	1 mm	6	17mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD019S6	586302	1 mm	6	17mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD025S6	586303	1 mm	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD031S6	586304	1 mm	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components
MFD037S6	586305	1 mm	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components


Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Chargestatique	Certifications
MFD044S6	586306	1 mm	6	27mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components
MFD050S6	586307	1.25 mm	6	27mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components
MFD058S6	586308	1.25 mm	6	27mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD068S6	586309	1.25 mm	6	32mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components
MFD078S6	586310	1.5 mm	6	32mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD088S6	586311	1.5 mm	6	32mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD098S6	586312	1.75 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD108S6	586313	1.75 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD118S6	586314	1.75 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD128S6	586315	2 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD138S6	586316	2 mm	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD148S6	586317	2 mm	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Chargestatique	Certifications
MFD160S6	586318	2 mm	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD170S6	586319	2 mm	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD200S6	586320	2.25 mm	6	37mm	3600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD215S6	586321	2.25 mm	6	37mm	3600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD225S6	586322	2.25 mm	6	37mm	3600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

