

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi avec écrou de combinaison



FONCTIONS

Possède un mécanisme de fermeture facile

Isolation résistante au vieillissement

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

SPÉCIFICATIONS

Taille du piquet (RS):	M8;M10;1/2"
Température:	-50 to 110 °C
Couleur:	Noir
Finition:	Électro-galvanisé
Matériau:	Acier;Caoutchouc EPDM-SBR

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)
MPK037	586755	31 - 37 mm	25	20 mm	1 mm	6 mm
MPK031	586754	25 - 31 mm	20	20 mm	1 mm	6 mm

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)
MPK044	586756	37 - 44 mm	32	20 mm	1 mm	6 mm
MPK051	586757	45 - 51 mm	40	21 mm	1.25 mm	6 mm
MPK068	586759	58 - 68 mm	50	21 mm	1.25 mm	6 mm
MPK058	586758	50 - 58 mm		21 mm	1.25 mm	6 mm
MPK078	586760	68 - 78 mm	65	23 mm	1.5 mm	6 mm
MPK088	586761	78 - 88 mm		23 mm	1.5 mm	6 mm
MPK098	586762	88 - 98 mm	80	23 mm	1.75 mm	6 mm
MPK118	586763	108 - 118 mm	100	23 mm	1.75 mm	6 mm
MPK170	586767	160 - 170 mm	150	25 mm	2 mm	6 mm
MPK148	586765	138 - 148 mm	125	25 mm	2 mm	6 mm
MPK160	586766	150 - 160 mm		25 mm	2 mm	6 mm
MPK138	586764	128 - 138 mm		23 mm	2 mm	6 mm
MPK201	586768	190 - 200 mm		27 mm	2.25 mm	6 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Longueur de la vis (L)	Charge statique	Poids unitaire
MPK037	586755	32mm	1000N	0.12 kg
MPK031	586754	32mm	1000N	0.11 kg
MPK044	586756	37mm	1000N	0.12 kg
MPK051	586757	37mm	1500N	0.14 kg

Référence catalogue	Référence article	Longueur de la vis (L)	Charge statique	Poids unitaire
MPK068	586759	40mm	1500N	0.16 kg
MPK058	586758	37mm	1500N	0.15 kg
MPK078	586760	40mm	2000N	0.19 kg
MPK088	586761	40mm	2000N	0.2 kg
MPK098	586762	45mm	2500N	0.27 kg
MPK118	586763	50mm	2500N	0.3 kg
MPK170	586767	50mm	3200N	0.42 kg
MPK148	586765	50mm	3200N	0.4 kg
MPK160	586766	50mm	3200N	0.42 kg
MPK138	586764	50mm	3000N	0.34 kg
MPK201	586768	50mm	3600N	0.63 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands: +31 800-0200135
France: +33 800 901 793

Europe

Germany: 800 1890272
Other Countries: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19
Sydney: +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

nVent.com/CADDY | 4

