

nVent CADDY Macrofix Plus LF faible friction



FONCTIONS

Possède un mécanisme de fermeture facile

Isolation résistante au vieillissement spécialement conçue pour des applications sur tuyau en plastique

Les propriétés de faible friction permettent la dilatation, la contraction et une grande facilité de glissement du tuyau

Conforme à la norme SP-58 (type 12) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

SPÉCIFICATIONS

Température: -50 to 110 °C

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier;Caoutchouc EPDM-SBR

Couleur: Vert

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du tuyau en plastique	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)
MPL020	595036	20 mm	15	20mm	M8, M10	30 mm
MPL025	595037	25 mm	20	25mm	M8, M10	30 mm
MPL032	595038	32 mm	25	32mm	M8, M10	30 mm

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du tuyau en plastique	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)
MPL016	595035	16 mm	10		M8, M10	30 mm
MPL040	595039	40 mm	32	40mm	M8, M10	30 mm
MPL063	595042	63 mm	50	63mm	M8, M10	30 mm
MPL075	595043	75 mm	65	75mm	M8, M10	30 mm
MPL050	595040	50 mm	40	50mm	M8, M10	30 mm
MPL090	595044	90 mm	80	90mm	M8, M10	30 mm
MPL125	595046	125 mm		110mm	M8, M10	30 mm
MPL110	595045	110 mm	100	100mm	M8, M10	30 mm
MPL160	595048	160 mm		160mm	M8, M10	30 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Charge statique
MPL020	595036	1.5 mm	1125N
MPL025	595037	1.5 mm	1125N
MPL032	595038	1.5 mm	1125N
MPL016	595035	1.5 mm	1125N
MPL040	595039	1.5 mm	1125N
MPL063	595042	2 mm	1725N
MPL075	595043	2 mm	1725N
MPL050	595040	2 mm	1725N

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Charge statique
MPL090	595044	2 mm	1725N
MPL125	595046	2.5 mm	2000N
MPL110	595045	2.5 mm	2000N
MPL160	595048	2.5 mm	2000N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY **ERICO** **HOFFMAN** **ILSCO** **SCHROFF** **TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

nVent.com/CADDY | 4

