

Collier de serrage double nVent CADDY Microfix



FONCTIONS

Installation rapide des tuyaux parallèles à partir d'un seul ancrage

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

SPÉCIFICATIONS

Diamètre de vis (Sc):	6
Largeur (W):	20 mm
Longueur de la vis (L):	20mm
Couleur:	Noir
Finition:	Électro-galvanisé
Température:	-50 to 110 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur (T)	A
MDC028	596020	Acier, EPDM-SBR Rubber	20	26 - 28 mm	1.5 mm	82 mm
MDC035	596030	Acier, EPDM-SBR Rubber	25	32 - 35 mm	1.5 mm	89 mm
MDC023	596010	Acier, EPDM-SBR Rubber	15	21 - 23 mm	1.5 mm	76 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur (T)	A
MDC019	596000	Acier, EPDM-SBR Rubber	10	15 - 19 mm	1.5 mm	72 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	B	C	Charge statique
MDC028	596020	12 mm	8.5 mm	500N
MDC035	596030	12 mm	8.5 mm	500N
MDC023	596010	12 mm	8.5 mm	500N
MDC019	596000	12 mm	8.5 mm	500N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

