

Sangle pour tuyau double réglable nVent CADDY Microfix



FONCTIONS

Installation rapide des tuyaux parallèles à partir d'un seul ancrage

Hauteur réglable

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

SPÉCIFICATIONS

Couleur: Noir
Finition: Électro-galvanisé
Température: -50 to 110 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Largeur (W)	Épaisseur (T)
MDS015	400659	Acier, EPDM-SBR Rubber	8	12 - 14 mm	20 mm	0.8 mm
MDS019	400660	Acier, EPDM-SBR Rubber	10	15 - 19 mm	20 mm	0.8 mm
MDS023	400661	Acier, EPDM-SBR Rubber	15	21 - 23 mm	20 mm	0.8 mm


Référence catalogue	Référence article	Matériau	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Largeur (W)	Épaisseur (T)
MDS028	400662	Acier, EPDM-SBR Rubber	20	26 - 28 mm	20 mm	0.8 mm
MDS035	400663	Acier, EPDM-SBR Rubber	25	32 - 35 mm	20 mm	0.8 mm
MDS043	400664	Acier, EPDM-SBR Rubber	32	40 - 43 mm	20 mm	1 mm

Table 2/2				
Référence catalogue	Référence article	A	B	Charge statique
MDS015	400659	60 mm	51 mm	450N
MDS019	400660	60 mm	54 mm	450N
MDS023	400661	60 mm	60 mm	450N
MDS028	400662	90 mm	62 mm	450N
MDS035	400663	90 mm	65 mm	450N
MDS043	400664	90 mm	68 mm	450N

C: 2 mm
Diamètre de vis (Sc): 6
E: 8.5 mm
D: 20 mm
Longueur de la vis (L): 20mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

