

Support ajustable à base de caoutchouc nVent CADDY Pyramid EZ



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

L'ajustement rapide de la hauteur permet de s'adapter aux toits à la surface inégale ou aux conduites de condensation inclinées

Aucun outil ni fixation ne sont nécessaires ; installation rapide par encliquetage

La conception permet d'évacuer l'eau et contribue à réduire la corrosion des tuyaux

Adapté aux toitures; en matériau EPDM avec traitement anti-UV

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Caoutchouc EPDM-SBR

Table 1/2							
Référence catalogue	Référence article	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)	
RPSE1H24	182365	25	33 mm	45 - 102 mm	102mm	152 mm	


Référence catalogue	Référence article	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)
RPSE2H46	182375	50	60 mm	102 - 152 mm	102mm	152 mm
RPSE4H46	182380	100	114 mm	100 - 150 mm	102mm	240 mm

Table 2/2							
Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire	Charge statique maximale (F)				
RPSE1H24	182365	0.91 kg	756N				
RPSE2H46	182375	1.5 kg	1112N				
RPSE4H46	182380	2.33 kg	3920N				

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Charge maximale pour une flèche de 6,35 mm. Contactez l'ingénieur projet ou l'ingénieur responsable de la toiture pour connaître la charge maximum admissible sur la toiture de chaque projet.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793

Europe

Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO

N ILSCO SCHROFF TRACHTE

