

Pontet de fixation de câble à bras unique

nVent CADDY



Le pontet CADDY est un clip en métal durable et prêt à installer qui permet une installation facile du câble d'une seule main. Cette solution permet de fixer les petits faisceaux de câblage dans les espaces occupés pour pouvoir les intégrer au plafond ou les installer au-dessus des plafonds suspendus. La conception unique du pontet permet d'en combiner deux en quelques secondes pour doubler instantanément la capacité de fixation des câbles en un point de fixation unique. Par conséquent, l'entrepreneur n'a plus besoin de conserver autant de pièces en stock et il gagne du temps. Ce pontet offre une conception discrète et représente une alternative plus durable aux solutions en plastique couramment utilisées. De plus il est la solution idéale pour les systèmes électriques et les systèmes de transmission de données.

FONCTIONS

Solution deux-en-un modulaire : deux pontets CADDY nVent peuvent être combinés manuellement pour doubler instantanément la capacité de fixation des câbles en un point de fixation unique

Compatible avec la fixation directe et l'ancrage traditionnel

Réutilisable en cas de ratage de la cloueuse.

Plus robuste et durable que les pontets en plastique

Les bords arrondis aident à prévenir les dommages aux câbles

Les câbles sont bien installés, offrant une apparence uniforme et professionnelle

Conception discrète permettant une installation dans les espaces restreints

Fait de matériaux recyclables à 100 %

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	Longueur (L)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Diamètre 1 (Ø1)
---------------------	-------------------	---------------------	--------------	-------------	-------------	-----------------

OAB8DF	182068	4.8 mm	115mm	15mm	30mm	4 - 10 mm
OAB8	182067	7.5 mm	115mm	15mm	30mm	4 - 10 mm



Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre 2 (Ø2)	Capacité du câble
OAB8DF	182068	5 - 11 mm	8
OAB8	182067	5 - 11 mm	8

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

* Capacité de fixation des câbles calculée en fonction de câbles de 10 mm de diamètre

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

