

nVent CADDY Speed Link SLK avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et une équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie

Se clipse sur le nez du cloueur à gaz ou à batterie permettant une installation plus sûre à la structure ou depuis le sol à l'aide d'une perche

Équerre à patte plus longue pour le dégagement d'outils

Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Finition:	Électro-galvanisé
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	B
SLK2L3GBSF	197815	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene, Nylon	2 mm	3m	38 mm	25.5 mm
SLK15L2GBSF	197812	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene, Nylon	1.5 mm	2m	38 mm	25.5 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	B
SLK15L3GBSF	197813	Steel, Alliage de zinc, Polypropylène, Nylon	1.5 mm	3m	38 mm	25.5 mm
SLK2L2GBSF	197814	Steel, Alliage de zinc, Polypropylène, Nylon	2 mm	2m	38 mm	25.5 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Charge statique
SLK2L3GBSF	197815	440N
SLK15L2GBSF	197812	195N
SLK15L3GBSF	197813	195N
SLK2L2GBSF	197814	440N

Épaisseur (T): 12.5 mm

Largeur (W): 19 mm


Hauteur (H): 55 mm

Angle (a): 90 ° Max

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique correspond à celle de l'équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie. Veuillez consulter le fabricant du clou qui sera utilisé afin d'évaluer la charge statique de celui-ci et sa compatibilité avec le type de béton. La charge maximale sera la charge statique la plus faible entre celle de l'équerre et celle du clou.

L'insert pour cloueurs à gaz ou à batterie est compatible avec les cloueurs BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 ou équivalent.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

