

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout pour bacs acier



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout spécial pour fixation sur bacs acier

Se fixe rapidement et aisément en bord de bacs acier

Embout spécial à ressort se fixe dans le montant vertical du bac acier

Concept innovant protégeant le câble des bords tranchant des bacs acier, réduisant le risque de coupure du câble

L'installation de l'écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation

S'installe dans les profils de montage sans qu'il soit nécessaire à l'installateur d'y insérer les doigts ou des outils

SPÉCIFICATIONS

Diamètre du câble métallique:	2 mm
Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Finition:	Électro-galvanisé
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Longueur du câble métallique	Épaisseur de la tôle d'acier	A	Taille de trou 1 (HS1)
SLS2L5DH	196754	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	5m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLS2L3DH	196753	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLS2L7DH	196755	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	7m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Charge statique
SLS2L5DH	196754	270N
SLS2L3DH	196753	270N
SLS2L7DH	196755	270N

Taille du slot (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Taille de trou 2 (HS2): 8 - 10 mm

Largeur (W): 16 mm

Hauteur 2 (H2): 46.5mm

Hauteur 1 (H1): 53mm

Taille du filetage (TS): M8

Épaisseur (T): 4 mm Max


INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le verrou en 2mm est compatible avec les rails en C types E0 et E0L.

La charge totale supportée par câble dans une installation à plusieurs niveaux ne doit pas excéder la charge statique indiquée par verrou.

Charge indiquée valable uniquement si le bac acier peut lui aussi supporter cette charge.

Vérifiez avec le fournisseur la charge applicable des bacs acier utilisés.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

