

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout type crochet



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité

Se fixe aisément à une large gamme d'attaches nVent CADDY

Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle

Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l'entretien

Une fermeture ressort sécurise la connexion

Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée

L'installation de l'écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation

S'installe dans les profils de montage sans qu'il soit nécessaire à l'installateur d'y insérer les doigts ou des outils

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Finition:	Électro-galvanisé
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS

Référence catalogue	SLS2L1	SLS2L10	SLS2L2	SLS2L3	SLS2L7	SLS3L1	SLS3L10	SLS3L2	SLS3L3	SLS3L5	SLS3L7
Référence article	196741	196746	196742	196743	196745	196747	196752	196748	196749	196750	196751
Matériau	Steel Alliage de zinc Polypropylene	Steel Alliage de zinc Polypropylene	Steel Alliage de zinc Polypropylene	Steel Alliage de zinc Polypropylene	Steel Alliage de zinc Polypropylene	Steel Alliage de zinc Polypropylene	Steel Alliage de zinc Polypropylene	Steel Alliage de zinc Polypropylene	Steel Alliage de zinc Polypropylene	Steel Alliage de zinc Polypropylene	Steel Alliage de zinc Polypropylene
Diamètre du câble métallique	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Longueur du câble métallique	1m	10m	2m	3m	7m	1m	10m	2m	3m	5m	7m
A	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57.6 mm	57.6 mm	57.6 mm	57.6 mm	57.6 mm	57.6 mm
B	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	23.2 mm	23.2 mm	23.2 mm	23.2 mm	23.2 mm	23.2 mm
C	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	6.1 mm	6.1 mm	6.1 mm	6.1 mm	6.1 mm	6.1 mm
Hauteur 1 (H1)	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm
Hauteur 2 (H2)	43.5mm	43.5mm	43.5mm	43.5mm	43.5mm	46.5mm	46.5mm	46.5mm	46.5mm	46.5mm	46.5mm
Taille du filetage (TS)	M8	M8	M8	M8	M8	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Largeur (W)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Taille de trou (HS)	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8 - 10 mm	12 - 14 mm	12 - 14 mm	12 - 14 mm	12 - 14 mm	12 - 14 mm	12 - 14 mm
Taille du slot (SS)	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm
Épaisseur (T)	4 mm Max	4 mm Max	4 mm Max	4 mm Max	4 mm Max	6 mm Max	6 mm Max	6 mm Max	6 mm Max	6 mm Max	6 mm Max
Charge statique	270N	270N	270N	270N	270N	670N	670N	670N	670N	670N	670N


INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le verrou en 2mm est compatible avec les rails en C types E0 et E0L.

Le verrou en 3mm est compatible avec les rails en C types E1, E2, E2L, E3, E4, E5, mais aussi avec les rails de montage types C, avec trous oblongs, A, avec trous oblongs, AS, perforé, CC, avec trous oblongs et AA, avec trous oblongs.

La charge totale supportée par câble dans une installation à plusieurs niveaux ne doit pas excéder la charge statique indiquée par verrou.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

