

nVent CADDY Speed Link SLS avec cale d'ancrage



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le système complet comprend un câble, un verrou et une cale d'ancrage fournie par Powers Fasteners, Inc.

Se fixe rapidement et facilement dans du béton fissuré et non fissuré

S'installe dans les profils de montage sans qu'il soit nécessaire à l'installateur d'y insérer les doigts ou des outils

L'installation de l'écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation

Aucun outil spécial n'est requis

Agrément technique européen ETA-13/0355 disponible pour la cale d'ancrage de Powers Fasteners, Inc

SPÉCIFICATIONS

Diamètre du câble métallique:	2 mm
Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Finition:	Électro-galvanisé
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Longueur du câble métallique	Longueur (L)	Diamètre du foret	Profondeur du trou percé
SLS2L5WA6	196760	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	5m	63.5mm	6mm	60mm
SLS2L3WA6	196759	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3m	63.5mm	6mm	60mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Profondeur d'encastrement	Charge statique
SLS2L5WA6	196760	55 mm Min	270N
SLS2L3WA6	196759	55 mm Min	270N

Taille du slot (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Taille de trou (HS): 8 - 10 mm

Largeur (W): 16 mm

Hauteur 2 (H2): 43.5mm

Hauteur 1 (H1): 53mm

Taille du filetage (TS): M8


Épaisseur (T): 4 mm Max

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le verrou en 2mm est compatible avec les rails en C types E0 et E0L.

La charge totale supportée par câble dans une installation à plusieurs niveaux ne doit pas excéder la charge statique indiquée par verrou.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

