

Tuyau coulissant PESH0 pour charge lourde, un connecteur




FONCTIONS

À utiliser avec un seul étrier de tuyau

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	PESH0
Référence article	580564
Matériau	Acier
Finition	Électro-galvanisé
Taille du piquet (RS)	M12 M16
Hauteur (H)	51 mm
Longueur (L)	150mm
Δ Longueur (ΔL)	120 mm
Largeur (W)	100 mm
Taille de trou (HS)	12.5 mm
X	13 x 25 mm
Température	240 °C Max
Charge statique 1 (F1)	9000N
Charge statique 2 (F2)	5000N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

