


PESMTS, tuyau coulissant pour charge moyenne avec sangle, deux connecteurs



FONCTIONS

À utiliser avec deux étriers de tuyau


Inclut la bande de montage soudée

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	PESMTS
Référence article	580563
Matériau	Acier Polyamide
Finition	Électro-galvanisé
Taille du piquet (RS)	M10 M12
Hauteur (H)	46 mm
Longueur (L)	165mm
Δ Longueur (ΔL)	140 mm
Largeur (W)	150 mm
A	100 mm
B	40 mm
C	123 mm
X	12.5 x 20 mm

Référence catalogue	PESMTS
Température	120 °C Max
Charge statique 1 (F1)	2300N
Charge statique 2 (F2)	2300N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

