

Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux VKR



FONCTIONS

Soutient une tige filetée

SPÉCIFICATIONS

Finition: nVent CADDY Armour

Matériau: Ressort acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Taille du piquet (RS)	Épaisseur de bride (FT)	Taille de trou (HS)	Diamètre (Ø)	Charge statique 1 (F1)
M8VKR	160650	8	0.8 - 3 mm	7 mm	7 mm	450N
M10VKR	160660	10	0.8 - 3 mm	7 mm	7 mm	450N
M6VKR	160640	6	0.8 - 3 mm	7 mm	7 mm	450N

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Charge statique 2 (F2)
M8VKR	160650	900N
M10VKR	160660	900N

Référence catalogue	Référence article	Charge statique 2 (F2)
M6VKR	160640	600N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique 1 est applicable pour une épaisseur de la bride de 0,8 mm à 2,0 mm. La charge statique 2 est applicable pour une épaisseur de la bride de 2,0 mm à 3,0 mm.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

