

Faces avant 19" avec perforations pour poignées

Data Solutions



Faces avant 19" avec découpes pour poignées. Hauteurs de 1 à 6 U. Différentes finitions disponibles.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les faces avant 19" ont des perforations supplémentaires pour la fixation de poignées

SPÉCIFICATIONS

Largeur du rack:	95HP
Matériau:	Aluminium
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur (D)	Type de poignée	Finition	Fixation	Quantité par colis
30219-161	1U	3mm	Poignée avant	Anodisé	À visser à l'avant	1

Référence catalogue	Hauteur durack	Profondeur (D)	Type de poignée	Finition	Fixation	Quantité par colis
40304-050	1U	3mm	Poignée avant	Anodisé	À visser à l'avant	1
30219-162	2U	3mm	Poignée avant	Anodisé	À visser à l'avant	1
40304-051	2U	3mm	Poignée avant	Anodisé	À visser à l'avant	1
30219-163	3U	3mm	Poignée avant	Anodisé	À visser à l'avant	1
30219-164	4U	3mm	Poignée avant	Anodisé	À visser à l'avant	1
40304-052	3U	3mm	Poignée avant	Anodisé	À visser à l'avant	1
30219-165	5U	3mm	Poignée avant	Anodisé	À visser à l'avant	1
40304-053	4U	3mm	Poignée avant	Anodisé	À visser à l'avant	1
30219-166	6U		Poignée avant	Anodisé	À visser à l'avant	1
40304-054	5U	3mm	Poignée avant	Anodisé	À visser à l'avant	1
40304-055	6U	3mm	Poignée avant	Anodisé	À visser à l'avant	1

Table 2/3

Référence catalogue	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Type
30219-161	Anodisé	Anodisé	Non	Non	43.6mm	Face avant de 19"
40304-050	Anodisé	Anodisé	Oui	Non	43.6mm	Face avant de 19"
30219-162	Anodisé	Anodisé	Non	Non	88.1mm	Face avant de 19"
40304-051	Anodisé	Anodisé	Oui	Non	88.1mm	Face avant de 19"
30219-163	Anodisé	Anodisé	Non	Non	132.5mm	Face avant de 19"


Référence catalogue	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Type
30219-164	Anodisé	Anodisé	Non	Non	177mm	Face avant de 19"
40304-052	Anodisé	Anodisé	Oui	Non	132.5mm	Face avant de 19"
30219-165	Anodisé	Anodisé	Non	Non	221.4mm	Face avant de 19"
40304-053	Anodisé	Anodisé	Oui	Non	177mm	Face avant de 19"
30219-166	Anodisé	Anodisé	Non	Non	265.9mm	Face avant de 19"
40304-054	Anodisé	Anodisé	Oui	Non	221.4mm	Face avant de 19"
40304-055	Anodisé	Anodisé	Oui	Non	265.9mm	Face avant de 19"

Table 3/3

Référence catalogue	Largeur (W)
30219-161	483mm
40304-050	483mm
30219-162	483mm
40304-051	483mm
30219-163	483mm
30219-164	483mm
40304-052	483mm
30219-165	483mm
40304-053	483mm

Référence catalogue	Largeur (W)
30219-166	483mm
40304-054	483mm
40304-055	483mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE