

# Paire de moules pour métallisation de signalisation uniquement

## Data Solutions



### FONCTIONS

Paire de moules de remplacement conçus pour l'installation des cavaliers de métallisation à la tête du rail

La connexion s'effectue dans les limites de la plaque d'assemblage

### SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Graphite

Table 1/1

Référence catalogue	Type de rail	Type de borne de liaison	Produit	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur
SBM456	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	3/4" XS	moule et outil de nettoyage du moule	Bondstrand 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBM456M	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	3/4" XS	Moule uniquement	Bondstrand 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBS5838	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	Languette 3/4"	moule et outil de nettoyage du moule	Bondstrand 3/16"	4.76mm	T6, T7

Référence catalogue	Type de rail	Type de borne de liaison	Produit	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur
SBS5838M	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	Languette 3/4"	Moule uniquement	Bondstrand 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBS5839	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	Languette de 1"	moule et outil de nettoyage du moule	Bondstrand 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBS5839M	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	Languette de 1"	Moule uniquement	Bondstrand 3/16"	4.76mm	T7
SBS925	Rail sans tête	Sans tête	moule et outil de nettoyage du moule	Bondstrand 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBS925M	Rail sans tête	Sans tête	Moule uniquement	Bondstrand 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBB492	Rail sans tête	Sans tête	moule et outil de nettoyage du moule	Bondstrand 5/16"	7.94mm	T6, T7
SBB492M	Rail sans tête	Sans tête	Moule uniquement	Bondstrand 5/16"	7.94mm	T6, T7
SBS898	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	Languette de 1"	moule et outil de nettoyage du moule	Bondstrand 5/16"	7.94mm	T6, T7
SBS898M	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	Languette de 1"	Moule uniquement	Bondstrand 5/16"	7.94mm	T6, T7
SBTBT71YM	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	Languette de 1"	Moule uniquement	N° 1 Concentrique	8.43mm	T7

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.