

Paire de postes à souder T7 complets pour métallisation de signalisation

Data Solutions



FONCTIONS

Ensemble de soudage complet fournissant un moyen commode d'attacher les cavaliers de métallisation à la tête du rail, en travers du joint

La connexion s'effectue dans les limites de l'éclisse

Inclut un nettoyeur de moule et un allumeur à silex

SPÉCIFICATIONS

Type de rail: Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb

Matériau: Acier; Graphite

Table 1/1

Référence catalogue	Type de borne de liaison	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur
SBHFT7E	Sans tête	Bondstrand 3/16"	4.76mm	T7
SBHFT7K	Sans tête	Bondstrand 5/16"	4.76mm	T7
SBTBT7F	Languette 3/4"	Bondstrand 3/16"	4.76mm	T7

Référence catalogue	Type de borne de liaison	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur
SBTBT7G	Languette de 1"	Bondstrand 3/16"	4.76mm	T7
SBXST7D	3/4" XS	Bondstrand 3/16"	4.76mm	T7
SBTBT7B	Languette de 1"	Bondstrand 5/16"	7.94mm	T7

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE