

Varistar| Baie de colocation, RAL 9003

Data Solutions



Baies de colocation avec 2, 3 ou 4 compartiments en RAL 9003 pour accueillir les serveurs tout en séparant l'accès et le câblage des compartiments.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Baies de colocation avec compartiments pour accueillir, par exemple, des serveurs

Câblage flexible, possible par le haut, le bas, la gauche ou la droite (les câbles de données et d'alimentation peuvent être acheminés séparément)

Verrouillage de porte multipoints

Portes avec perforations

Indice de Protection IP 20

Couleur RAL 9003

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Rack

Matériau du bâti: Acier

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Matériau des pièces d'habillage	Couleur du bâti	Largeur	Teinte RAL du bâti
12130-202	40U	2000mm	Acier	Blanc signalisation	600mm	RAL 7021
12130-203	39U	2000mm	Acier	Blanc signalisation	600mm	RAL 7021
12130-204	40U	2000mm	Acier	Blanc signalisation	600mm	RAL 7021
12130-205	40U	2000mm	Acier	Blanc signalisation	800mm	RAL 7021
12130-206	39U	2000mm	Acier	Gris foncé	800mm	RAL 7021
12130-207	40U	2000mm	Acier	Blanc signalisation	800mm	RAL 7021
12130-208	44U	2200mm	Acier	Blanc signalisation	600mm	RAL 7021
12130-209	45U	2200mm	Acier	Blanc signalisation	600mm	RAL 7021
12130-210	44U	2200mm	Acier	Blanc signalisation	600mm	RAL 7021
12130-211	44U	2200mm	Acier	Blanc signalisation	800mm	RAL 7021
12130-212	45U	2200mm	Acier	Gris foncé	800mm	RAL 7021
12130-213	44U	2200mm	Acier	Blanc signalisation	800mm	RAL 7021
12130-214	40U	2000mm	Acier	Blanc signalisation	600mm	RAL 7021
12130-215	39U	2000mm	Acier	Blanc signalisation	600mm	RAL 7021
12130-216	40U	2000mm	Acier	Blanc signalisation	600mm	RAL 7021
12130-217	40U	2000mm	Acier	Blanc signalisation	800mm	RAL 7021
12130-218	39U	2000mm	Acier	Gris foncé	800mm	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Matériau des pièces d'habillage	Couleur du bâti	Largeur	Teinte RAL du bâti
12130-219	40U	2000mm	Acier	Blanc signalisation	800mm	RAL 7021
12130-220	44U	2200mm	Acier	Blanc signalisation	600mm	RAL 7021
12130-221	45U	2200mm	Acier	Blanc signalisation	600mm	RAL 7021
12130-222	44U	2200mm	Acier	Blanc signalisation	600mm	RAL 7021
12130-223	44U	2200mm	Acier	Blanc signalisation	800mm	RAL 7021
12130-224	45U	2200mm	Acier	Blanc signalisation	800mm	RAL 7021
12130-225	44U	2200mm	Acier	Blanc signalisation	800mm	RAL 7021
12130-257	45U	2450mm	Acier	Blanc signalisation	600mm	RAL 7021
12130-258	48U	2450mm	Acier	Blanc signalisation	600mm	RAL 7021
12130-259	48U	2450mm	Acier	Blanc signalisation	600mm	RAL 7021
12130-260	45U	2450mm	Acier	Blanc signalisation	800mm	RAL 7021
12130-261	48U	2450mm	Acier	Blanc signalisation	800mm	RAL 7021
12130-262	48U	2450mm	Acier	Blanc signalisation	800mm	RAL 7021
12130-269	45U	2450mm	Acier	Blanc signalisation	600mm	RAL 7021
12130-270	48U	2450mm	Acier	Blanc signalisation	600mm	RAL 7021
12130-271	48U	2450mm	Acier	Blanc signalisation	600mm	RAL 7021
12130-272	45U	2450mm	Acier	Blanc signalisation	800mm	RAL 7021
12130-273	48U	2450mm	Acier	Blanc signalisation	800mm	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Matériau des pièces d'habillage	Couleur du bâti	Largeur	Teinte RAL du bâti
12130-274	48U	2450mm	Acier	Blanc signalisation	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Référence catalogue	Coloris de l'habillage	Teinte RAL des pièces d'habillage	Profondeur	Quantité par colis	Nombre de compartiments	Finition
12130-202	Blanc signalisation	RAL 9003	1000mm	1	2	Revêtement poudré
12130-203	Blanc signalisation	RAL 9003	1000mm	1	3	Revêtement poudré
12130-204	Blanc signalisation	RAL 9003	1000mm	1	4	Revêtement poudré
12130-205	Blanc signalisation	RAL 9003	1000mm	1	2	Revêtement poudré
12130-206	Blanc signalisation	RAL 9003	1000mm	1	3	Revêtement poudré
12130-207	Blanc signalisation	RAL 9003	1000mm	1	4	Revêtement poudré
12130-208	Blanc signalisation	RAL 9003	1000mm	1	2	Revêtement poudré
12130-209	Blanc signalisation	RAL 9003	1000mm	1	3	Revêtement poudré
12130-210	Blanc signalisation	RAL 9003	1000mm	1	4	Revêtement poudré
12130-211	Blanc signalisation	RAL 9003	1000mm	1	2	Revêtement poudré
12130-212	Blanc signalisation	RAL 9003	1000mm	1	3	Revêtement poudré
12130-213	Blanc signalisation	RAL 9003	1000mm	1	4	Revêtement poudré
12130-214	Blanc signalisation	RAL 9003	1200mm	1	2	Revêtement poudré
12130-215	Blanc signalisation	RAL 9003	1200mm	1	3	Revêtement poudré
12130-216	Blanc signalisation	RAL 9003	1200mm	1	4	Revêtement poudré

Référence catalogue	Coloris de l'habillage	Teinte RAL des pièces d'habillage	Profondeur	Quantité par colis	Nombre de compartiments	Finition
12130-217	Blanc signalisation	RAL 9003	1200mm	1	2	Revêtement poudré
12130-218	Blanc signalisation	RAL 9003	1200mm	1	3	Revêtement poudré
12130-219	Blanc signalisation	RAL 9003	1200mm	1	4	Revêtement poudré
12130-220	Blanc signalisation	RAL 9003	1200mm	1	2	Revêtement poudré
12130-221	Blanc signalisation	RAL 9003	1200mm	1	3	Revêtement poudré
12130-222	Blanc signalisation	RAL 9003	1200mm	1	4	Revêtement poudré
12130-223	Blanc signalisation	RAL 9003	1200mm	1	2	Revêtement poudré
12130-224	Blanc signalisation	RAL 9003	1200mm	1	3	Revêtement poudré
12130-225	Blanc signalisation	RAL 9003	1200mm	1	4	Revêtement poudré
12130-257	Blanc signalisation	RAL 9003	1000mm	1	2	Revêtement poudré
12130-258	Blanc signalisation	RAL 9003	1000mm	1	3	Revêtement poudré
12130-259	Blanc signalisation	RAL 9003	1000mm	1	4	Revêtement poudré
12130-260	Blanc signalisation	RAL 9003	1000mm	1	2	Revêtement poudré
12130-261	Blanc signalisation	RAL 9003	1000mm	1	3	Revêtement poudré
12130-262	Blanc signalisation	RAL 9003	1000mm	1	4	Revêtement poudré
12130-269	Blanc signalisation	RAL 9003	1200mm	1	2	Revêtement poudré
12130-270	Blanc signalisation	RAL 9003	1200mm	1	3	Revêtement poudré
12130-271	Blanc signalisation	RAL 9003	1200mm	1	4	Revêtement poudré

Référence catalogue	Coloris de l'habillage	Teinte RAL des pièces d'habillage	Profondeur	Quantité par colis	Nombre de compartiments	Finition
12130-272	Blanc signalisation	RAL 9003	1200mm	1	2	Revêtement poudré
12130-273	Blanc signalisation	RAL 9003	1200mm	1	3	Revêtement poudré
12130-274	Blanc signalisation	RAL 9003	1200mm	1	4	Revêtement poudré

Table 3/3

Référence catalogue	Matériau	Charge statique
12130-202	Acier	800kg
12130-203	Acier	800kg
12130-204	Acier	800kg
12130-205	Acier	800kg
12130-206	Acier	800kg
12130-207	Acier	800kg
12130-208	Acier	800kg
12130-209	Acier	800kg
12130-210	Acier	800kg
12130-211	Acier	800kg
12130-212	Acier	800kg
12130-213	Acier	800kg
12130-214	Acier	800kg

Référence catalogue	Matériau	Charge statique
12130-215	Acier	800kg
12130-216	Acier	800kg
12130-217	Acier	800kg
12130-218	Acier	800kg
12130-219	Acier	800kg
12130-220	Acier	800kg
12130-221	Acier	800kg
12130-222	Acier	800kg
12130-223	Acier	800kg
12130-224	Acier	800kg
12130-225	Acier	800kg
12130-257	Acier	800kg
12130-258	Acier	800kg
12130-259	Acier	800kg
12130-260	Acier	800kg
12130-261	Acier	800kg
12130-262	Acier	800kg
12130-269	Acier	800kg

Référence catalogue	Matériau	Charge statique
12130-270	Acier	800kg
12130-271	Acier	800kg
12130-272	Acier	800kg
12130-273	Acier	800kg
12130-274	Acier	800kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les flancs doivent être commandés séparément. Pour le panneau de câblage adapté, voir la rubrique Accessoires.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE