

Varistar CP| Tôle plancher, Monobloc, avec découpes latérales passe-câbles, pour Bâti Mobile

Data Solutions

Tôle plancher Varistar CP, monobloc, avec passe-câbles latéral.



FONCTIONS

La plaque de base mobile est ouverte sur le côté ; l'ouverture peut être recouverte avec un joint balai

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Base baie/bâti

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21630-160	600mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-158	600mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-163	800mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-159	600mm	1100mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21630-162	800mm	1100mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-161	800mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Type
21630-160	Tôle plancher, passage de câbles
21630-158	Tôle plancher, passage de câbles
21630-163	Tôle plancher, passage de câbles
21630-159	Tôle plancher, passage de câbles
21630-162	Tôle plancher, passage de câbles
21630-161	Tôle plancher, passage de câbles

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander le joint balai séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE