

Cosse 1 trou



FONCTIONS

Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d'alimentation

Cuivre de grade électrolytique

Pour utilisation avec les connexions nVent ERICO Cadweld de type LA uniquement

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre

Type: Non NEMA®

Finition: Étamé

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A	Taille de trou (HS)
KA102	183010	49.99mm	24.99 mm	2.01 mm	12 mm	8.5 mm
KA103	183020	49.99mm	24.99 mm	3 mm	12 mm	8.5 mm
KA115	183140	95mm	49.99 mm	5.99 mm	25 mm	10.49 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Taille équivalente du conducteur
KA102	183010	50.14mm ²

Référence catalogue	Référence article	Taille équivalente du conducteur
KA103	183020	74.9mm ²
KA115	183140	299.58mm ²

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour les dimensions non cités, contactez-nous.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE