

Base du paratonnerre, estampillé, filetage métrique



FONCTIONS

La conception unique accepte de nombreuses tailles de filetage de terminal aérien

Un nombre inférieur de vis que dans les bases typiques pour une installation plus rapide

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Matériau	Taille du filetage (TS)	Taille du ruban	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)
ATBAS253	Aluminium	M10, M16	25 x 3 mm, 26 x 2 mm	57.4mm	40 mm	60 mm
ATBSS253	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	M10, M16	25 x 3 mm, 26 x 2 mm	57.4mm	40 mm	60 mm
ATBCS253	Cuivre	M10, M16	25 x 3 mm, 26 x 2 mm	57.4mm	40 mm	60 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire
ATBAS253	0.09 kg
ATBSS253	0.13 kg

Référence catalogue	Poids unitaire
ATBCS253	0.13 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE