


Câble à réseau de rail, paire de moules, alimentation



FONCTIONS

Paire de moules de rechange conçus pour l'installation de circuits de voie et des cavaliers de métallisation à l'axe neutre

Vendu par paires

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Graphite

Type de borne de liaison: W

Table 1/1

Référence catalogue	Type de rail	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur
PBWX201	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	35 mm ² Ropelay	7.75mm	T20
PBWX301	UIC60	50 mm ² concentrique	8.89mm	T20
PBWX3	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	50 mm ² Ropelay	9.13mm	T20
PBW2C	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	1/0 Concentrique	9.47mm	T20
PBW2G	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	2/0 Concentrique	10.62mm	T20

Référence catalogue	Type de rail	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur
PBW2E	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	1/0 Ropelay	10.87mm	T20
PBW2J	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	2/0 Ropelay	12.19mm	T20
PBWX5	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	95 mm ² Ropelay	12.83mm	T20
PBW2Q	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	4/0 Concentrique	13.41mm	T20
PBW9F	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	19/N° 9 Copperweld	14.53mm	T20
PBW2S	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	4/0 Ropelay	15.49mm	T20
PBXLWX5	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20
PBWX7	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	150 mm ² Ropelay	16mm	T20
PBWS7	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	4/0 composite	16.66mm	T20
PBW3D	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	350 kcmil concentrique	17.3mm	T20
PBWX8	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	185 mm ² Ropelay	17.8mm	T20
PBW2W	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBW2W135	135 lb Bethlehem	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBW2W20AS	20 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBW2W40AS	40 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBW3B	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	300 kcmil Ropelay	20.32mm	T20
PBW3S	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20
PBW3SZU160	Rail ZU160	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE