

Câble à réseau de rail, paire de postes à souder T21 complets, signalisation



FONCTIONS

Ensemble de soudure complet conçu pour installer les circuits de voie et les cavaliers de métallisation à un axe neutre de 85 à 140 lb.

Inclut un nettoyeur de moule et un allumeur à silex

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Type de rail	Type de borne de liaison	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal
SBTBT21R		Acier, Graphite	UIC	Languette de 1"	10 mm ² concentrique	4.11mm
SBTBT21B		Acier, Graphite	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	Languette 3/4"	Bondstrand 3/16"	4.76mm
SBTBT21C	165550	Acier, Graphite	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	Languette de 1"	Bondstrand 3/16"	4.76mm
SBTBT21D		Acier, Graphite	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	Languette 1 1/2"	Bondstrand 3/16"	4.76mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Type de rail	Type de borne de liaison	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal
SBXST21A		Acier, Graphite	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	3/4" XS	Bondstrand 3/16"	4.76mm
SBTBT21Y		Acier, Graphite	UIC	Languette de 1"	16 mm ² concentrique	5.18mm
SBTBT21L		Acier, Graphite	UIC	Languette de 1"	22 mm ² Ropelay	6.1mm
SBTBT21X		Acier, Graphite	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	Languette de 1"	25 mm ² Ropelay	6.6mm
SBTBT21P		Acier, Graphite	UIC	Languette de 1"	35 mm ² concentrique	7.75mm
SBTBT21E		Acier, Graphite	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	Languette de 1"	Bondstrand 5/16"	7.94mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Style de soudeur
SBTBT21R		T21
SBTBT21B		T21
SBTBT21C	165550	T21
SBTBT21D		T21
SBXST21A		T21
SBTBT21Y		T21
SBTBT21L		T21
SBTBT21X		T21
SBTBT21P		T21

Référence catalogue	Référence article	Style de soudeur
SBTBT21E		T21

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE