


Lien de déconnexion



FONCTIONS

Permet une déconnexion facile et rapide du système de terre pour faciliter le contrôle de l'isolation

Cuivre à conductivité élevée, écroui, ETP selon EN 13601

Inclus isolants polyamide sans halogènes, supports de montage et accessoires en Inox (EN 1.4401)

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre

Conformité: CEI® EN 62561-1:2017 Classe H

Table 1/2

Référence catalogue	Finition	Taille du filetage (TS)	Hauteur (H)	Largeur 1 (W1)	Largeur 2 (W2)	Épaisseur (T)
DLINKT	Étamé	M10	90 mm	100 mm	50 mm	6 mm
DLINKC	Nu	M10	90 mm	100 mm	50 mm	6 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire
DLINKT	0.77 kg
DLINKC	0.77 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La finition de l'étamage est de 8 microns selon la ASTM B545 classe "C" pour les environnement corrosifs.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE