


Pont de mise à la terre DB, un goujon, acier rond plein, droit



Les ponts de mise à la terre sont des ensembles faits d'un point de mise à la terre de qualité supérieure (borne de connexion) et de divers types de conducteurs. Le processus de connexion exothermique nVent ERICO Cadweld sert à les combiner pour former un ensemble durable et hautement résistant à la corrosion.

DIAGRAMMES



FONCTIONS

Conception longue durée

Faible résistance de terre et impédance

Conductivité électrique supérieure et résistance à la corrosion

Robuste et fiable sur le plan électrique et mécanique

Facile à installer

SPÉCIFICATIONS

Type de conducteur: Acier rond solide, droit

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Type	Type de prise de terre	Taille de conducteur	Longueur (L)	Diamètre (Ø)
DB10KS12350	Copper, Acier	DBKS	DB, un goujon	Plein 12 mm de diamètre	350mm	50 mm

Référence catalogue	Matériau	Type	Type de prise de terre	Taille de conducteur	Longueur (L)	Diamètre (Ø)
DB10K16S050H	Copper, Acier	DBKS	DB, un goujon	Plein 16 mm de diamètre	500mm	50 mm
DB10K16S050H G	Copper, Acier	DBKS	DB, un goujon	Plein 16 mm de diamètre	500mm	50 mm
DB12K16S050H	Copper, Acier	DBKS	DB, un goujon	Plein 16 mm de diamètre	500mm	50 mm
DB12K16S050H G	Copper, Acier	DBKS	DB, un goujon	Plein 16 mm de diamètre	500mm	50 mm
DB16K16S050H	Copper, Acier	DBKS	DB, un goujon	Plein 16 mm de diamètre	500mm	50 mm
BT12K16S050H G	Copper, Acier	BTKS	B162, deux goujons	Diamètre 16 mm	500mm	

Table 2/2

Référence catalogue	Taille du filetage (TS)	Type d'assemblage de barre d'armature	Matériel inclus	Application de pont de mise à la terre	Conformité
DB10KS12350	M10	Soudage à l'arc sur barre d'armature	Oui	Tunnel	EN CEI® 62561-1 Classe H 100kA
DB10K16S050H	M10	Soudage à l'arc sur barre d'armature	Oui	Tunnel	EN CEI® 62561-1 Classe H 100kA
DB10K16S050HG	M10	Soudage à l'arc sur barre d'armature	Oui	Tunnel	EN CEI® 62561-1 Classe H 100kA
DB12K16S050H	M12	Soudage à l'arc sur barre d'armature	Oui	Tunnel	EN CEI® 62561-1 Classe H 100kA
DB12K16S050HG	M12	Soudage à l'arc sur barre d'armature	Oui	Tunnel	EN CEI® 62561-1 Classe H 100kA
DB16K16S050H	M16	Soudage à l'arc sur barre d'armature	Oui	Tunnel	EN CEI® 62561-1 Classe H 100kA
BT12K16S050HG	M12	Soudage à l'arc sur barre d'armature	Oui	Tunnel	EN CEI® 62561-1 Classe H 100kA

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Taille du filetage	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Type de conducteur	K : Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F : Steel Bar 4mm N : NYY-O Cable H : N2XH-0 Cable
70	Taille de conducteur	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P : 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H : With Hardware
C	Emballage	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G : 25 pieces (Made-to-Order)

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE