


# Grille de mise à la terre



## FONCTIONS

Option du prix plus faible pour la mise à la terre par rapport aux plaques de mise à la terre en cuivre solide


## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Cuivre

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Largeur (W)	A	B	Épaisseur (T)
710245	710245	1000mm	1000 mm	25 mm	170 mm	2 mm
710240	710240	900mm	900 mm	25 mm	193.75 mm	3 mm
710230	710230	600mm	600 mm	25 mm	118.75 mm	3 mm

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**