


# Conducteur ruban, Cuivre, Nu, 50,8 mm x 0,4 mm x 152,4 m

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**A811A26F500**



## FONCTIONS

Impédance plus faible par rapport aux conducteurs ronds de taille équivalente

Utilisé pour le conducteur de descente du système de protection contre la foudre ou les applications de mise à la terre

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Cuivre

Finition: Nu

Largeur (W): 50.8 mm

Épaisseur (T): 0.4 mm


Longueur (L): 152.4m

Poids unitaire: 0.23 kg

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les longueurs de découpe à la commande (CTO) sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

L'unité de poids est exprimée par mètre (3,28').



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE