

Piquet de terre galvanisé, pointu



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Est conforme à la norme ANSI®/NEMA® GR1

Les parties extérieures revêtues en zinc sont galvanisées à chaud afin d'assurer une protection solide contre la corrosion, conformément à la norme A123 de spécification ASTM®

Les surfaces sont très étroitement contrôlées afin d'éliminer les jonctions, les fragments et d'autres défauts


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Résistance à la traction	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Longueur (L)
815800	Acier	Galvanisé à chaud	552 MPa Min	5/8"	16 mm	3.05mm

Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire	Étiquette UPC
815800	4.8 kg	Non



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE