


Barre de mise à la terre pour boîtier d'inspection



FONCTIONS

Barre omnibus de terre pour une utilisation conjointe avec des boîtiers d'inspection des tiges de terre

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A	Taille de trou (HS)
BEP25X5X150	545530	150mm	25 mm	5 mm	25 mm	10.5 mm
BEP25X5X200	545135	200mm	25 mm	5 mm	25 mm	10.5 mm
BEP25X5X300	545140	300mm	25 mm	5 mm	25 mm	10.5 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Nombre de trous	Boîtier d'inspection	Poids unitaire
BEP25X5X150	545530	6	PIT193X122, PITR180	0.17 kg
BEP25X5X200	545135	8	PIT03	0.22 kg
BEP25X5X300	545140	12	IP-900-C	0.33 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.