

Conducteur cuivre isolé



FONCTIONS

Le conducteur isolé en cuivre est compacté, ainsi le diamètre est inférieur au conducteur classique en cuivre isolé

L'isolation verte et jaune assure la protection des fils du conducteur

SPÉCIFICATIONS

Type de conducteur: Concentrique, compacté

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Taille de conducteur	Nombre de fils	Diamètre du fil	Plage de diamètre de câble	Diamètre extérieur (OD)
ICECH70C	Copper, Polychlorure de vinyle	70 mm ² Torsadé	14	2.67mm	9.65 mm	12.45 mm
ICECH50C	Copper, Polychlorure de vinyle	50 mm ² Torsadé	10	2.67mm	8.15 mm	10.95 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Longueur de câble	Épaisseur d'isolation	Poids unitaire
ICECH70C	500m	1 mm	360 kg
ICECH50C	50m	1 mm	26 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les dimensions du diamètre extérieur sont approximatives.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE