

Étrier de terre multi-usage, acier galvanisé



FONCTIONS

Étrier mise à la terre multi-usage permettant la connexion de conducteurs ronds, plats ou d'armature

Les plaques de connexion sont rotatives et permettent une connexion à des angles différents

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3


Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Taille du ruban	Taille de barre d'armature, métrique
CPD2440	101100	Acier	Électro-galvanisé	50 mm ² Torsadé, 2/0 Solid	40 x 5 mm max.	20 mm Max

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Largeur (W)
CPD2440	101100	N° 7 max.	20M Max	83 mm	30 mm	60 mm

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Couple de serrage (TQ)	Conformité
CPD2440	101100	35 N·m	CEI® EN 62561-1:2017 Classe H



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE