

Conducteur à épissure non isolé pour la protection contre la foudre



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Offre un chemin vers le sol pour les courants de foudre

SPÉCIFICATIONS

Détails de la certification: UL® 96

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Classe de conducteur UL	Type de conducteur	Nombre de fils	Diamètre du fil
LPA100500	Aluminium		Classe I	Tissage lisse	25	1.63mm
LPA102500	Aluminium		Classe I	Tissage lisse	28	1.63mm
LPC126R250	Cuivre		Classe II	Ropelay	28	1.63mm

Référence catalogue	Matériau	Finition	Classe de conducteur UL	Type de conducteur	Nombre de fils	Diamètre du fil
LPC126RL250	Cuivre	Étamé	Classe II	Ropelay	28	1.63mm
LPC126RLCTO	Cuivre	Étamé	Classe II	Ropelay	28	1.63mm
LPC127500	Cuivre		Classe II	Ropelay	32	1.63mm
LPC136500	Cuivre		Classe II	Concentrique	37	1.73mm

Table 2/2

Référence catalogue	Diamètre	Longueur	Section transversale	Poids unitaire	Certifications
LPA100500	12.7 mm	152.4m	49.98mm ²	0.05 kg	cUL
LPA102500	13.46 mm	152.4m	58.31mm ²	0.05 kg	
LPC126R250	11.94 mm	76.2m	58.31mm ²	0.17 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC126RL250	11.94 mm	76.2m	58.31mm ²	0.17 kg	
LPC126RLCTO	11.94 mm		58.31mm ²	0.17 kg	
LPC127500	12.7 mm	152.4m	67.15mm ²	0.2 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC136500	11.94 mm	152.4m	85.02mm ²	0.24 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'unité de poids est exprimée en pied (0,3048 m).

Les longueurs de découpe à la commande (CTO) sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

Équivalence de taille du conducteur (métrique)	
Numéro code produit	Taille de conducteur
LPC134xxx	2/0
LPC136xxx	3/0
LPC137xxx	4/0

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE