


Étrier de barrière, deux conducteurs



L'étrier de barrière nVent ERICO, deux conducteurs, est conçu pour les applications de mise à la terre et de liaison sur les clôtures, les tuyaux ou les socles qui nécessitent une connexion solide de deux conducteurs séparés. Cet étrier garantit une connexion électrique fiable et de haute qualité pour la sécurité et l'intégrité du système dans divers environnements industriels et utilitaires. Fabriqué à partir de matériaux résistants à la corrosion et conçu pour être durable, il permet d'établir des chemins de mise à la terre efficaces de manière fiable à l'aide de deux conducteurs.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conçu pour connecter deux conducteurs à un poteau de clôture ou à un tuyau de manière sécurisée

Présente une apparence anti-vol pour la sécurité de l'installation


Inclut un matériel robuste en acier inoxydable ou en bronze au silicium pour une résistance et une longévité supérieures

Fabriqué en alliage de cuivre de haute qualité qui minimise le risque de corrosion tout en garantissant une conductivité fiable

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du piquet de clôture, nominale	Diamètre extérieur du piquet de clôture, réel (Ø)	Taille de conducteur
FC082DH	Copper Alloy, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Étamé	3 1/2"	101.6 mm	N° 4 Plein - 250 kcmil Torsadé, 16 mm² Stranded - 120 mm² Stranded



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE