

nVent ERICO Railclips, à frapper, conducteurs en parallèle à l'extérieur



FONCTIONS

Conception martelable

Fixe en sécurité les conducteurs, réduit la maintenance et améliore la sécurité sur les voies

Installation facile et rapide au marteau

S'ajuste à différents profils de rail

Ne nécessite pas la dépose du matériau de ballast

La revêtement propriétaire multi-couches fournit une protection optimale contre la corrosion

SPÉCIFICATIONS

Type de rail: Sections de rail en T de 40 kg à 65 kg


Matériau: Ressort acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Finition	Longueur (L)	Largeur (W)	Épaisseur du pied de rail (RFT)	Diamètre (Ø)
EM58SN4SH	595380	Revêtement multicouche propriétaire, Cataphoresis and Polyester Black Treatment	65mm	44 mm	8 - 14 mm	13.5 - 155 mm

Référence catalogue	Référence article	Finition	Longueur (L)	Largeur (W)	Épaisseur du pied de rail (RFT)	Diamètre (Ø)
EM58SN3SH	595330	Revêtement multicouche propriétaire, Cataphoresis and Polyester Black Treatment	70mm	44 mm	8 - 14 mm	25 - 28 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE