

Étrier de métallisation de barre d'armature, charge lourde



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Fournit deux points de connexion aux électrodes encastrées dans le béton (armature) dans les états où la juridiction ayant autorité l'exige

Satisfait les exigences de la norme 2005 NEC® pour la métallisation de la barre d'armature du système de mise à la terre

Adapté aux applications enterrées directement

Construction en alliage de bronze haute résistance

Facile à installer

SPÉCIFICATIONS


Matériau: Bronze

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Taille de conducteur	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Certifications
---------------------	-------------------	----------------------	--------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------

RC70	710325	N° 8 Plein - 2/0 Torsadé, 10 mm² Stranded - 70 mm² Stranded	8 - 18 mm	#3 - #6	10M - 20M	UL
RC100	710335	N° 8 Plein - 4/0 Torsadé, 10 mm² Stranded - 100 mm² Stranded	18 - 36 mm	#6 - #11	20M - 35M	UL, cUL

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE