

Mèche de rail haute performance à noyau creux SBPM/SBPML, métal en poudre



FONCTIONS

Conçu pour les applications de perçage à grande vitesse

Résiste à peu près à 100 usages

Les mèches peuvent être rectifiées environ cinq fois

Tige Weldon de 3/4" (19 mm)

Peut être utilisée sur tous les types de rails

Spécialement mis au point pour l'acier de rail

Permet des temps de perçage courts

Une haute durabilité permet de garantir une durée de vie prolongée

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier à coupe rapide

Finition: Revêtement multicouche TIALN

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du foret (Ø)	Longueur (L)
SBPM1270	716473	12"	61mm
SBPM1370	716474	13"	61mm

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du foret (Ø)	Longueur (L)
SBPM1470	716475	14"	61mm
SBPM1570	716476	15"	61mm
SBPM1870	715274	18"	61mm
SBPM2070	715272	20"	61mm
SBPM2270	715030	22"	61mm
SBPML1990	716310	19"	90mm
SBPML2090	716311	20"	90mm
SBPML2190	716477	21"	90mm
SBPML2290	715280	22"	90mm
SBPML2390	716478	23"	90mm
SBPML2490	716479	24"	90mm
SBPML2590	716480	25"	90mm
SBPML2690	716481	26"	90mm
SBPML2790	716482	27"	90mm
SBPML2890	716483	28"	90mm
SBPML2990	716484	29"	90mm
SBPML3090	716485	30"	90mm
SBPML3190	716486	31"	90mm

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du foret (Ø)	Longueur (L)
SBPML3290	716487	32"	90mm
SBPML3390	716488	33"	90mm
SBPML3490	716489	34"	90mm
SBPML3590	716490	35"	90mm
SBPML3690	716491	36"	90mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE