

# Étrier de conducteur encliquetable à fermeture complète



## FONCTIONS

Pour un support et un positionnement surélevé des conducteurs

L'installation par encliquetage ne nécessite aucun outil

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Nylon

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Taille de conducteur	Hauteur (H)	Largeur (W)	A	Taille de trou (HS)
SRL23N8	103710	8 mm plein	25 mm	23 mm	23 mm	6.5 mm
SRL-23-N6	103700	6 mm plein	25 mm	23 mm	23 mm	6.5 mm
SRL-23-N10	103720	10 mm plein	25 mm	23 mm	23 mm	6.5 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire
SRL23N8	103710	0.01 kg

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire
SRL-23-N6	103700	0.01 kg
SRL-23-N10	103720	0.01 kg

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**