

Poste à souder pour travaux spéciaux sur rail de signalisation



FONCTIONS

Moules conçus pour les connexions de conducteur des applications de cœur de croisement et de voie spéciales

Pour utilisation sur les rails non porteurs de courant

Inclut un nettoyeur de moule et un allumeur à silex

SPÉCIFICATIONS

Type de rail: Traversée en manganèse

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Type de borne de liaison	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur	Longueur de la poignée
SBTBTB4B	Graphite, Acier	Languette 3/4"	Bondstrand 3/16"	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4C	Graphite, Acier	Languette de 1"	Bondstrand 3/16"	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4CL	Graphite, Acier	Languette de 1"	Bondstrand 3/16"	4.76mm	TB4	584.2mm
SBXSTB4A	Graphite, Acier	Languette de 1"	Bondstrand 3/16"	4.76mm	TB4	381mm

Référence catalogue	Matériau	Type de borne de liaison	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur	Longueur de la poignée
SBTBTB4E	Graphite, Acier	Languette de 1"	Bondstrand 5/16"	7.94mm	TB4	381mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE