

Compteur foudre à affichage numérique



FONCTIONS

Enregistre la date et l'heure des événements de surtension transitoire


Compteur réinitialisable

Transducteur à effet Hall à encliqueter

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	DSCL2
Seuil de déclenchement	100
Indicateur d'état	LCD
Connexion, torsadée	50 mm ² Max
Longueur du câble	50.8mm
Matériau de l'armoire	UL® 94V-0 Thermoplastique
Classe d'étanchéité de l'armoire	IP 20 NEMA®-1
Fixation	Rail DIN chapeau de gendarme 35 mm
Température	-20 to 70 °C
Largeur du module	2 M
Profondeur (D)	68mm
Hauteur (H)	90 mm
Largeur (W)	36 mm
Poids unitaire	190 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE